




| CKI | DIM A | DIM B | DIM C | CKI | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 4   | 1.50  | 2.56  | 6.40  | 33  | 16.00 | 17.06 | 20.90 |
| 5   | 2.00  | 3.06  | 6.90  | 34  | 16.50 | 17.56 | 21.40 |
| 6   | 2.50  | 3.56  | 7.40  | 35  | 17.00 | 18.06 | 21.90 |
| 7   | 3.00  | 4.06  | 7.90  | 36  | 17.50 | 18.56 | 22.40 |
| 8   | 3.50  | 4.56  | 8.40  | 37  | 18.00 | 19.06 | 22.90 |
| 9   | 4.00  | 5.06  | 8.90  | 38  | 18.50 | 19.56 | 23.40 |
| 10  | 4.50  | 5.56  | 9.40  | 39  | 19.00 | 20.06 | 23.90 |
| 11  | 5.00  | 6.06  | 9.90  | 40  | 19.50 | 20.56 | 24.40 |
| 12  | 5.50  | 6.56  | 10.40 | 41  | 20.00 | 21.06 | 24.90 |
| 13  | 6.00  | 7.06  | 10.90 | 42  | 20.50 | 21.56 | 25.40 |
| 14  | 6.50  | 7.56  | 11.40 | 43  | 21.00 | 22.06 | 25.90 |
| 15  | 7.00  | 8.06  | 11.90 | 44  | 21.50 | 22.56 | 26.40 |
| 16  | 7.50  | 8.56  | 12.40 | 45  | 22.00 | 23.06 | 26.90 |
| 17  | 8.00  | 9.06  | 12.90 | 46  | 22.50 | 23.56 | 27.40 |
| 18  | 8.50  | 9.56  | 13.40 | 47  | 23.00 | 24.06 | 27.90 |
| 19  | 9.00  | 10.06 | 13.90 | 48  | 23.50 | 24.56 | 28.40 |
| 20  | 9.50  | 10.56 | 14.40 | 49  | 24.00 | 25.06 | 28.90 |
| 21  | 10.00 | 11.06 | 14.90 | 50  | 24.50 | 25.56 | 29.40 |
| 22  | 10.50 | 11.56 | 15.40 | 51  | 25.00 | 26.06 | 29.90 |
| 23  | 11.00 | 12.06 | 15.90 | 52  | 25.50 | 26.56 | 30.40 |
| 24  | 11.50 | 12.56 | 16.40 | 53  | 26.00 | 27.06 | 30.90 |
| 25  | 12.00 | 13.06 | 16.90 | 54  | 26.50 | 27.56 | 31.40 |
| 26  | 12.50 | 13.56 | 17.40 | 55  | 27.00 | 28.06 | 31.90 |
| 27  | 13.00 | 14.06 | 17.90 | 56  | 27.50 | 28.56 | 32.40 |
| 28  | 13.50 | 14.56 | 18.40 | 57  | 28.00 | 29.06 | 32.90 |
| 29  | 14.00 | 15.06 | 18.90 | 58  | 28.50 | 29.56 | 33.40 |
| 30  | 14.50 | 15.56 | 19.40 | 59  | 29.00 | 30.06 | 33.90 |
| 31  | 15.00 | 16.06 | 19.90 | 60  | 29.50 | 30.56 | 34.40 |
| 32  | 15.50 | 16.56 | 20.40 | 61  | 30.00 | 31.06 | 34.90 |




适用线路板 (PCB LAYOUT)

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。(The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)
2. 温度范围(Temperature range):  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ .
3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).
4. 接触电阻(Contact resistance):  $\leq 0.03\Omega$ .
5. 绝缘电阻(Insulation resistance):  $\geq 500\text{M}\Omega$ .



|     |     |     |       |     |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| 2   | 端子  | 铜   | 镀锡    |     |
| 1   | 胶芯  | LCP | 黑色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |

|                                                                                       |             |                |                |                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 深圳市虹成电子有限公司 |                | 品 名<br>TITLE   | FPC座                                                                                  |      |
|                                                                                       |             |                | 料 号<br>PART NO | HC-FPC-0.5-50P-FH20                                                                   |      |
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                                              |             | 比 列<br>SCALE   | 1 : 1          |  |      |
| X. ±.50      .XX ±.10<br>.X ±.20      .XXX ±.05<br>ANGLES ±1°                         |             | 单 位<br>UNIT    | MM             | 制 图<br>DRAW                                                                           | AhYe |
|                                                                                       |             | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1         | 审 核<br>CHECKED                                                                        | 夏操云  |
|                                                                                       |             | 版 本<br>REV     | A              | 批 准<br>APPROVE                                                                        | 赵亮亮  |
|  |             |                |                |                                                                                       |      |