





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE
CKI	DIM A	DIM B	DIM C	
4	3.00	5.06	11.10	
5	4.00	6.06	12.10	
6	5.00	7.06	13.10	
7	6.00	8.06	14.10	
8	7.00	9.06	15.10	
9	8.00	10.06	16.10	
10	9.00	11.06	17.10	
11	10.00	12.06	18.10	
12	11.00	13.06	19.10	
13	12.00	14.06	20.10	
14	13.00	15.06	21.10	
15	14.00	16.06	22.10	
16	15.00	17.06	23.10	
17	16.00	18.06	24.10	
18	17.00	19.06	25.10	
19	18.00	20.06	26.10	
20	19.00	21.06	27.10	
21	20.00	22.06	28.10	
22	21.00	23.06	29.10	
23	22.00	24.06	30.10	
24	23.00	25.06	31.10	
25	24.00	26.06	32.10	
26	25.00	27.06	33.10	
27	26.00	28.06	34.10	
28	27.00	29.06	35.10	
29	28.00	30.06	36.10	
30	29.00	31.06	37.10	
32	31.00	33.06	39.10	

- 技术指标(Technical Index):
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。(The surface of the plastic parts should be smooth,no rough edges,no obvious shrinkage,defects, cracks and other phenomena.)
 - 温度范围(Temperature range): -25° C~85° C.
 - 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).
 - 接触电阻(Contact resistance): ≤0.03Ω.
 - 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥500MΩ.

2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	品 名 TITLE 料 号 PART NO		FPC座	
			HC-FPC-1.0-26P-CXH25	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ±.50 .XX ±.10		单 位 UNIT	MM	
.X ±.20 .XXX ±.05		张 数 PART NO	1 OF 1	
ANGLES ±1°		版 本 REV	A	
		制 图 DRAW	AhYe	
		审 核 CHECKED	夏操云	
		批 准 APPROVE	赵亮亮	