







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.00	5.06	11.10
5	4.00	6.06	12.10
6	5.00	7.06	13.10
7	6.00	8.06	14.10
8	7.00	9.06	15.10
9	8.00	10.06	16.10
10	9.00	11.06	17.10
11	10.00	12.06	18.10
12	11.00	13.06	19.10
13	12.00	14.06	20.10
14	13.00	15.06	21.10
15	14.00	16.06	22.10
16	15.00	17.06	23.10
17	16.00	18.06	24.10
18	17.00	19.06	25.10
19	18.00	20.06	26.10
20	19.00	21.06	27.10
22	21.00	23.06	29.10
24	23.00	25.06	31.10
25	24.00	26.06	32.10
26	25.00	27.06	33.10
28	27.00	29.06	35.10
30	29.00	31.06	37.10
32	31.00	33.06	39.10
35	34.00	36.06	42.10
36	35.00	37.06	43.10
40	39.00	41.06	47.10





SECTION A-A


WITH COVER

技术指标 (Technical Index):

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
(The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)
2. 温度范围 (Temperature range): -40° C ~ +85° C.
3. 额定电压 (Rated voltage): 50V, AC/DC (=等效).
4. 接触电阻 (Contact resistance): ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻 (Insulation resistance): ≥500MΩ.



2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座	
		料 号 PART NO	HC-FPC-1.0-12P-LH25	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ±.50	.XX ±.10	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ±.20	.XXX ±.05	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
ANGLES ±1°		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

