

标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

Number of Contacts	Dimension				
	A	B	C	D	E
11	4.80	2.40	3.00	3.65	4.30
13	5.40	3.00	3.60	4.25	4.90
15	6.00	3.60	4.20	4.85	5.50
17	6.60	4.20	4.80	5.45	6.10
19	7.20	4.80	5.40	6.05	6.70
21	7.80	5.40	6.00	6.65	7.30
23	8.40	6.00	6.60	7.25	7.90
25	9.00	6.60	7.20	7.85	8.50
27	9.60	7.20	7.80	8.45	9.10
29	10.20	7.80	8.40	9.05	9.70
31	10.80	8.40	9.00	9.65	10.30
33	11.40	9.00	9.60	10.25	10.90
35	12.00	9.60	10.20	10.85	11.50
37	12.60	10.20	10.80	11.45	12.10
39	13.20	10.80	11.40	12.05	12.70
41	13.80	11.40	12.00	12.65	13.30
45	15.00	12.60	13.20	13.85	14.50
49	16.20	13.80	14.40	15.05	15.70
51	16.80	14.40	15.00	15.65	16.30

A

B

C

D

E

F

G

A

B





C

D



E

F

G



- Note:
- 1. Material
 - 1.1: Housing: LCP Color: Natural
 - 1.2: Actuator: LCP OR PA Color: Black
 - 1.3: Contact: Phosphor Bronze.
 - 1.4: LEG: Phosphor Bronze.
 - 2. Plating
 - 2.1: Contact: See Part Number.
 - 2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.
 - 3. Rating:
 - 3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
 - 3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
 - 3.3: Operating Temperature: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.



FPC/FFC Insert Direction
Recommended P.C.B Layout

2	端子	铜	点镀金	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

深圳市虹成电子有限公司

品名
TITLE

料号
PART NO

品名
TITLE

料号
PART NO

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比列
SCALE

1:1

单位
UNIT

MM

张数
PART NO

1 OF 1

版本
REV

A

制图
DRAW

审核
CHECKED

批准
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮