







KI	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.00	5.06	11.10
5	4.00	6.06	12.10
6	5.00	7.06	13.10
7	6.00	8.06	14.10
8	7.00	9.06	15.10
9	8.00	10.06	16.10
10	9.00	11.06	17.10
11	10.00	12.06	18.10
12	11.00	13.06	19.10
13	12.00	14.06	20.10
14	13.00	15.06	21.10
15	14.00	16.06	22.10
16	15.00	17.06	23.10
17	16.00	18.06	24.10
18	17.00	19.06	25.10
19	18.00	20.06	26.10
20	19.00	21.06	27.10
21	20.00	22.06	28.10
22	21.00	23.06	29.10
23	22.00	24.06	30.10
24	23.00	25.06	31.10
25	24.00	26.06	32.10
26	25.00	27.06	33.10
27	26.00	28.06	34.10
28	27.00	29.06	35.10
29	28.00	30.06	36.10
30	29.00	31.06	37.10
32	31.00	33.06	39.10




SECTION A-A




适用扁平线(Applicable Flat Cable)

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。(The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)
2. 温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).
4. 接触电阻(Contact resistance): $\leq 0.03\Omega$.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$.



适用线路板 (PCB LAYOUT)

2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE		FPC座	
			料 号 PART NO		HC-FPC-1.0-10P-CSH25	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1 : 1			
X. ± 0.50 .XX ± 0.10		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
.X ± 0.20 .XXX ± 0.05		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
ANGLES $\pm 1^\circ$		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	