




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Number of Contacts	Dimension				
	A	B	C	D	E
11	4.80	2.40	3.00	3.65	4.30
13	5.40	3.00	3.60	4.25	4.90
15	6.00	3.60	4.20	4.85	5.50
17	6.60	4.20	4.80	5.45	6.10
19	7.20	4.80	5.40	6.05	6.70
21	7.80	5.40	6.00	6.65	7.30
23	8.40	6.00	6.60	7.25	7.90
25	9.00	6.60	7.20	7.85	8.50
27	9.60	7.20	7.80	8.45	9.10
29	10.20	7.80	8.40	9.05	9.70
31	10.80	8.40	9.00	9.65	10.30
33	11.40	9.00	9.60	10.25	10.90
35	12.00	9.60	10.20	10.85	11.50
37	12.60	10.20	10.80	11.45	12.10
39	13.20	10.80	11.40	12.05	12.70
41	13.80	11.40	12.00	12.65	13.30
45	15.00	12.60	13.20	13.85	14.50
49	16.20	13.80	14.40	15.05	15.70
51	16.80	14.40	15.00	15.65	16.30


- Note:
- 1.Material
1.1: Housing: LCP Color:Natural
1.2: Actuator: LCP OR PAColor:Black
1.3: Contact: Phosphor Bronze.
1.4: LEG: Phosphor Bronze.
 - 2.Plating
2.1: Contact: See Part Number.
2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.
 - 3.Rating:
3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
3.3: Operating Temperature: -55°C~+85°C.

2	端子	铜	点镀金	
1	基座	LCP	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座	
		料 号 PART NO	HC-FPC-0.3-31P-FH10	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X : ±0.30	X.X* : ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.XX : ±0.20	X.XX* : ±2°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X.XXX: ±0.10	X.XXX* : ±1°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮



When Actuator Is Opened
Scale 2:1



Applicable FPC



FPC/FFC Insert Direction
Recommended P.C.B Layout

