





| 标 记<br>MARK | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION | 修 改<br>REVISE | 日 期<br>DATE | 核 准<br>APPROVE |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|             |                                 |               |             |                |
|             |                                 |               |             |                |




| PIN NO. | DIM. A     | DIM. B    | DIM. C    | DIM. D     |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 4       | 3.77       | 1.50      | 2.60      | 3.27       |
| 5       | 4.27       | 2.00      | 3.10      | 3.77       |
| 6       | 4.77       | 2.50      | 3.60      | 4.27       |
| 7       | 5.27       | 3.00      | 4.10      | 4.77       |
| 8       | 5.77       | 3.50      | 4.60      | 5.27       |
| 9       | 6.27       | 4.00      | 5.10      | 5.77       |
| 10      | 6.77       | 4.50      | 5.60      | 6.27       |
| 12      | 7.77       | 5.50      | 6.60      | 7.27       |
| 13      | 8.27       | 5.00      | 6.10      | 7.77       |
| 14      | 8.77       | 6.50      | 7.60      | 8.27       |
| 15      | 9.27       | 7.00      | 8.10      | 8.77       |
| 16      | 9.77       | 7.50      | 8.60      | 9.27       |
| 18      | 10.77      | 8.50      | 9.60      | 10.27      |
| 20      | 11.77      | 9.50      | 10.60     | 11.27      |
| 22      | 12.77      | 10.50     | 11.60     | 12.27      |
| 24      | 13.77      | 11.50     | 12.60     | 13.27      |
| 26      | 14.77      | 12.50     | 13.60     | 14.27      |
| 28      | 15.77      | 13.50     | 14.60     | 15.27      |
| 30      | 16.77      | 14.50     | 15.60     | 16.27      |
| 40      | 21.77      | 19.50     | 20.60     | 21.27      |
| n       | n*0.5+1.77 | (n-1)*0.5 | n*0.5+0.6 | n*0.5+1.27 |




3D Drawing



- NOTES:
1. MATERIAL:  
HOUSING: LCP,COLOR:Natural  
COVER: LCP,COLOR:Black;  
CONTACT: COPPER ALLOY;  
LEG: COPPER ALLOY;
  2. PLATING:  
CONTACT: GOLD OR TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.  
LEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.
  3. RATING:  
CURRENT RATING: 0.4A AC/DC  
VOLTAGE RATING: 50V AC/DC  
TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C;



Applicable FPC



RECOMMEND PCB LAYOUT  
TOLERANCE: ±0.05

| 2   | 端子  | 铜   | 点镀金   |     |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1   | 基座  | LCP | 本色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

| 品 名<br>TITLE   | FPC座                |
|----------------|---------------------|
| 料 号<br>PART NO | HC-FPC-0.5-24P-FH10 |

| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) | 比 列<br>SCALE   | 1:1    | 制 图<br>DRAW    | AhYe |
|------------------------------------------|----------------|--------|----------------|------|
| X.X : ±0.30 X.X* : ±5°                   | 单 位<br>UNIT    | MM     | 审 核<br>CHECKED | 夏操云  |
| X.XX : ±0.20 X.XX* : ±2°                 | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 | 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮  |
|                                          | 版 本<br>REV     | A      |                |      |

