





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE





PIN NO.	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
4	3.77	1.50	2.60	3.27
5	4.27	2.00	3.10	3.77
6	4.77	2.50	3.60	4.27
7	5.27	3.00	4.10	4.77
8	5.77	3.50	4.60	5.27
9	6.27	4.00	5.10	5.77
10	6.77	4.50	5.60	6.27
12	7.77	5.50	6.60	7.27
13	8.27	5.00	6.10	7.77
14	8.77	6.50	7.60	8.27
15	9.27	7.00	8.10	8.77
16	9.77	7.50	8.60	9.27
18	10.77	8.50	9.60	10.27
20	11.77	9.50	10.60	11.27
22	12.77	10.50	11.60	12.27
24	13.77	11.50	12.60	13.27
26	14.77	12.50	13.60	14.27
28	15.77	13.50	14.60	15.27
30	16.77	14.50	15.60	16.27
40	21.77	19.50	20.60	21.27
n	n*0.5+1.77	(n-1)*0.5	n*0.5+0.6	n*0.5+1.27




3D Drawing



- NOTES:
1. MATERIAL:
HOUSING: LCP,COLOR:Natural
COVER: LCP,COLOR:Black;
CONTACT: COPPER ALLOY;
LEG: COPPER ALLOY;
 2. PLATING:
CONTACT: GOLD OR TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.
LEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.
 3. RATING:
CURRENT RATING: 0.4A AC/DC
VOLTAGE RATING: 50V AC/DC
TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C;



2	端子	铜	点镀金	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座	
		料 号 PART NO	HC-FPC-0.5-14P-FH10	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X : ±0.30 X.X* : ±5°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW AhYe
X.XX : ±0.20 X.XX* : ±2°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED 夏操云
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE 赵亮亮

