

http://hcdz2017.com/

2

3

4

5

6

7

8

9

标记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修改
REVISE

日期
DATE

核准
APPROVE

CKI

DIM A

DIM B

DIM C

4	3.00	5.06	8.00
5	4.00	6.06	9.00
6	5.00	7.06	10.00
7	6.00	8.06	11.00
8	7.00	9.06	12.00
9	8.00	10.06	13.00
10	9.00	11.06	14.00
11	10.00	12.06	15.00
12	11.00	13.06	16.00
13	12.00	14.06	17.00
14	13.00	15.06	18.00
15	14.00	16.06	19.00
16	15.00	17.06	20.00
17	16.00	18.06	21.00
18	17.00	19.06	22.00
19	18.00	20.06	23.00
20	19.00	21.06	24.00
21	20.00	22.06	25.00
22	21.00	23.06	26.00
23	22.00	24.06	27.00
24	23.00	25.06	28.00
25	24.00	26.06	29.00
26	25.00	27.06	30.00
27	26.00	28.06	31.00
28	27.00	29.06	32.00
29	28.00	30.06	33.00
30	29.00	31.06	34.00

25A

①

A±0.10

1.00±0.05(PITCH)

25A

③

A

B±0.06

C±0.15

④

0.85

1.60

2.20

0.38

N-0.15±0.02

(B-0.05)±0.05

A±0.05

1.00±0.05

0.5

3.5 Min.

0.30±0.03

4.5 Min.

②

1.50

2.50

2.95±0.05

0.6

5.10

1.50

1.00±0.05

0.50±0.05

A±0.05

适用线路板 (PCB LAYOUT)

0.65±0.05

5.30±0.15

3.1

0.10

2.1

1.3

(5.9)

2.00±0.15

SECTION A-A

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象. (The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)

2. 温度范围 (Temperature range): -40° C~+85° C.

3. 额定电压 (Rated voltage): 50V, AC/DC (=等效).

4. 接触电阻 (Contact resistance): ≤0.03Ω.

5. 绝缘电阻 (Insulation resistance): ≥500MΩ

2	端子	铜	点镀金	
1	胶芯	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

X. ±.50 .XX ±.10

.X ±.20 .XXX ±.05

ANGLES ±1°

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

品 名
TITLE

料 号
PART NO

品 名
TITLE

FPC座

料 号
PART NO

HC-FPC-1.0-10P-FHH20

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9