





H	
1.5	1.6
1.8	2.0
2.5	3.0
3.5	4.0
4.5	5.0
5.5	



PCB. 焊接图



电 路 图

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 操作力: $250 \pm 50\text{gf}$
- 行程: $0.25 \pm 0.10\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles

材料:

- 本体: LCP (灰色)
 按钮: 黄铜 (酸洗)
 卡件: 磷铜 (镀银)
 弹片: 不锈钢 (镀银)
 盖板: 不锈钢
 防水层: 聚酰亚胺

深圳市韩下电子有限公司					第一视角		品名:	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	1:1	一般公差	
设计		黄彬		2021.08.25	单 位	mm	>0.5~2	± 0.10
审 核		张伟		2021.08.28	重 量		>2~5	± 0.25
批 准		罗小春		2021.08.30			>5~10	± 0.30
							角 度	$\pm 0.5^\circ$

型号:
HX 5.2x5.2x2.5H