









H	
1.5	1.6
1.7	2.0
2.5	3.0
3.5	4.0
4.5	5.0
5.5	



PCB. 焊接图



电 路 图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
3. 操 作 力: $250 \pm 50gf$
4. 行 程: $0.25 \pm 0.10mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

材料:

本体: LCP (灰色)
 按钮: 黄铜 (酸洗)
 卡件: 磷铜 (镀银)
 弹片: 不锈钢 (镀银)
 盖板: 不锈钢
 防水层: 聚酰亚胺

E-mail: hanxiaswitch@126.com

 韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司					第一视角 				品名: 轻触开关	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	1:1	一般公差		型号:	
设 计		黄彬		2021.08.25	单 位	mm	>0.5~2	±0.10	HX 5.2x5.2x2.0H SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V	
审 核		张伟		2021.08.28	重 量		>2~5	±0.25		
批 准		罗小春		2021.08.30			>5~10	±0.30		
							角度	±0.5°	E-mail:hanxiaswitch@126.com	