



主要技术规格:

- 1.额定值:50mA DC 12V
- 2.接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 3.操作力: $160\pm 50gf$
- 4.行程: $0.20\pm 0.1mm$
- 5.绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 6.抗电强度:250V 50HZ 1M in.
- 7.寿命:100,000 Cycles





P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



第一视角



名称: 轻触开关

型号: HX-3x4-ZJ-1.6N

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	设计		更改文件号		签 名	日 期	比 例		一般公差	
					标记	处数	更改文件号	签 名					比 例	一般公差
6	防尘膜	PI	1	黄色										
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银										
4	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)										
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例				
2	盖板	磷铜	1	镀银	设计		黄彬		2020.05.10		单位	mm	$>0.5\sim 2$	± 0.10
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (黑色)	审 核		张伟		2020.05.10		重 量		$>2\sim 5$	± 0.25
					批 准		罗小春		2020.05.12				$>5\sim 10$	± 0.30
													角 度	$\pm 0.5^\circ$