









主要技术规格:

- 1.额定值:50mA DC 12V
- 2.接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 3.操作力:250 $\pm$ 50gf
- 4.行程:0.20 $\pm$ 0.1mm
- 5.绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 6.抗电强度:250V 50HZ 1M in.
- 7.寿命:100,000 Cycles





P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



6	防尘膜	PI	1	黄色						第一视角 			名称: 轻触开关		
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银										型号: HX-3x4-ZJ-2.5N	 深圳市韩下电子有限公司
4	基座	LCP	1	耐温280℃（黑色）											
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差			
2	盖板	磷铜	1	镀银	设 计		黄彬	2020.05.10		单 位	mm	>0.5~2	±0.10		
1	按钮	LCP	1	耐温280℃（黑色）	审 核		张伟	2020.05.10		重 量		>2~5	±0.25		
												>5~10	±0.30		
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		罗小春	2020.05.12				角 度	±0.5°		