


主要技术规格：


1. 额定值: 50mA DC12V
 2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
 3. 操作力: $250\pm 50gf$
 4. 行程: $0.20\pm 0.1mm$
 5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min
 7. 寿命: 100,000 Cycles

P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



名称：轻触开关

型号：

®
HANXIA
深圳市韩下电子
有限公司

6	防尘膜	PI	1	黄色					第一视角 	名称： 轻触开关		
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银								
4	基座	LCP	1	耐温250°C (黑色)								
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例	一般公差	型号： HX-3x4-CA-2.5N
2	盖板	磷铜	1	镀银	设计	黄彬	2016.05.10	单位	mm	>0.5~2	±0.10	
1	按钮	LCP	1	耐温250°C (黑色)	审核	张伟	2016.05.10	重量		>2~5	±0.25	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	罗小春	2016.05.12			>5~10	±0.30	
										角度	±0.5°	深圳市韩下电子有限公司  韩下 HANXIA