

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	0.35 单槽 立贴 母座 (BTB)	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PBB13C-NDS-0.35V-0.6-05	单 位 UNITS	mm	
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

NOTES:


- 1.0 VOLTAGE: 30V AC/DC
- 2.0 CURRENT: 0.3A/SIGNAL CONTACT, 7A/POWER CONTACT 
- 3.0 OPERATION TEMPERATURE: -40° C TO 85° C
- 4.0 CONTACT RESISTANCE: 90mΩ /SIGNAL CONTACT, 30mΩ /POWER CONTACT
- 5.0 INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN INITIAL 
- 6.0 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC FOR ONE MINUTE
- 7.0 DURABILITY:30 CYCLES
- 8.0 IR REFLOW CYCLE: 2 CYCLES MAX.


No of PIN	DIM						
	A	B	C	D	E	F	G
06PIN	3.30	0.70	1.62	3.545	1.42	1.07	2.25
10PIN	4.00	1.40	2.32	4.245	2.12	1.77	2.95
12PIN	4.35	1.75	2.67	4.595	2.47	2.12	3.30
16PIN	5.05	2.45	3.37	5.295	3.17	2.82	4.00
24PIN	6.45	3.85	4.77	6.695	4.57	4.22	5.40
30PIN	7.50	4.90	5.82	7.745	5.62	5.27	6.45
32PIN	7.85	5.25	6.17	8.095	5.97	5.62	6.80
34PIN	8.20	5.60	6.52	8.445	6.32	5.97	7.15
40PIN	9.25	6.65	7.57	9.495	7.37	7.02	8.20
48PIN	10.65	8.05	8.97	10.895	8.77	8.42	9.60
50PIN	11.00	8.40	9.32	11.245	9.12	8.77	9.95
60PIN	12.75	10.15	11.07	12.995	10.87	10.52	11.70

Ordering Information

HC-PBB13C - N** - 0.35V - ** - 05

No. of Pins	Nature	PITCH	Stacking Height (H)
06-60Pin	DP=Male	0.35V=0.35mm	0.6=0.6mm
06=6Pin	DS=Female		
12=12Pin			





			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	0.35 单槽 立贴 母座 -包装图 (BTB)	版本 REV.	A
			X. X ±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-PBB13C-NDS-0.35V-0.6-05	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20	比例 SCALE		材料		页次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投影 Projection					
			Angle ±3.0°						