



$$N*2.54\pm0.2$$
$$(N-1) * 2.54 \pm 0.2$$


原料Insulator:PBT/PA46/9T (UL 94V-0)

表面涂层Surface Coating: Au Over Ni

额定电流Current rating:2.5AMP

绝缘电阻Insulation Resistance:1000M Ω min



接触电阻Contact resistance:20MΩ Max

工作温度Working Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

Max. Processing Temp瞬时温度:

PBT 230° ±5° 10S

PA46/9T 260° ±5° 10S



绘图：	牛万龙	日期：20250226
审核：	张海娜	日期：20250226
版本编号：	ZRLCGY2025-02-26-SX A/1	
第三视角：		单位：n

Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD

Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd

tel:021-51571121

fax:021-51571120

<http://www.zhour.i.net>

<http://www.ksmchina.com>

产品名称:

PZ2. 54-2*N-0.8u

第三视角：

单位: mm

比例：

图幅:A4

页次	共	01	第	01
----	---	----	---	----