




N=PIN数



材料Material
原料Insulator:PBT/PA46/9T(UL 94V-0)
相关材料Related Material: Brass
表面涂层Surface Coating: Au (0.8u) Over Ni

规格Specification
额定电流Current rating:2.5AMP
耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min
绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min
接触电阻Contact resistance:20MΩ Max
工作温度Working Temperature:-40℃~+105℃
Max.Processing Temp瞬时温度:
PBT 230° ±5° 10S
PA46/9T 260° ±5° 10S

P.C.B LAYOUT

		上海洲日电子有限公司	
		Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD	
		上海康司玛电子科技有限公司	
		Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd	
绘图:	牛万龙	日期:20250226	tel:021-51571121 fax:021-51571120
审核:	张海娜	日期:20250226	http://www.zhourri.net http://www.ksmchina.com
版本编号:	ZRLCGY2025-02-26-SX A/1		
第三视角:		单位: mm	产品名称: PZ2. 54-1*N-0. 8u
		比例:	图幅:A4
		页次 共 01 第 01	