




材料Material

原料Insulator:PBT/PA46/9T(UL 94V-0)

相关材料Related Material: Brass

表面涂层Surface Coating: Au(0.8u) Over Ni

规格Specification

额定电流Current rating:2.5AMP

耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min

绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min

接触电阻Contact resistance:20MΩ Max

工作温度Working Temperature:-40℃~+105℃

Max.Processing Temp瞬时温度:

PBT 230° ±5° 10S

PA46/9T 260° ±5° 10S

P.C.B LAYOUT

上海洲日电子有限公司			Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD		
上海康司玛电子科技有限公司			Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd		
绘图: 牛万龙		日期:20250226		tel:021-51571121	
审核: 张海娜		日期:20250226		fax:021-51571120	
版本编号: ZRLCGY2025-02-26-SX A/1		产品名称:		PZ2.54-1*N-WZ-0.8u	
第三视角:		单位: mm		图幅:A4	
比例:		图幅:A4		页次 共 01 第 01	