


1		2		3		4		5		6		7		8						
A	Dept	晨翔2.54双排母，弯针，黑色，半金镍，2*14P H=8.5mm							REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED							
	Qty								A	NEW RELEASE	WPY 06/05/25'	~								
	DC	1																		
	ED	1																		
	IE	1																		
B	ISO	1																		
	PD	1																		
	R&D	1																		
	SD	1																		
	QA	1																		
C	QC	1																		
	QE	1																		
此图包含的知识产权及权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)均由晨翔或其附属公司所有，未经许可授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权仅供供参考，并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。 晨翔电子有限公司及其附属公司并是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。未经许可，严禁复制或传播本文件内容。晨翔电子有限公司及其附属公司保留所有权利。晨翔电子有限公司及其附属公司保留所有权利。晨翔电子有限公司及其附属公司保留所有权利。 晨翔料号: DS1024-2x14R2 									备注:											
									1. 电性说明:											
									1.1 接触阻抗: 20毫欧最大											
									1.2 耐压: 600伏交流电一分钟											
									1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小											
									1.4 额定电流: 3安											
									1.5 额定电压: 250V AC											
									2. 环境特性:											
									2.1 工作温度: -40~+105° C											
									3. 材料:											
3.1 端子: 铜合金, 镍底镀金																				
3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃																				
									GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE					
									X. ±0.60		X. ±5°		UNITS		mm					
									.X ±0.38		.X ±3°		SHEET SIZE		A4					
									.XX ±0.25		.XX ±2°		SERIES		DS1024 SERIES					
									DRAWING TYPE		CUSTOMER		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD							
									SCALE		1:1						SHEET		1 OF 1	
									DRAWING NO.		C-DS1024-XXX-A									
1		2		3		4		5		6		7		8						