












P.C.B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC

主要技术性能

额定电负荷	DC 12V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

PJ-342-1C

单定位柱

PJ-342-2C

双定位柱

6	4#开关脚	1	磷铜	0.25T	镀金
5	4#弹片脚	1	磷铜	0.25T	镀金
4	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	3#脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

PJ 耳机插座

PAR PJ-342-XC

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE 1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1

REV:A

DECIMALS:

X.:±0.20

X.X:±0.10

X.XX:±0.05

ANGLES:

X.:±5°

X.X':±2°

X.XX':±1°

CUSTOMER COPY