








原理图



项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤150mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	30±20gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.4±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C~+85°C



E	按钮	1	增强尼龙	/	黑色
D	盖板	1	SUS301-H T=0.15	整体清洗	银白色
C	接触弹簧	1	磷青铜	镀银	银白色
B	嵌件	1	磷青铜	镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co., LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

检测开关

PAR DS-1001-BRW03803

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1



REV:A

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.30

X.':±5°

X.X:±0.20

X.X':±3°

X.XX:±0.10

X.XX':±2°