




技术要求:

1. 特性阻抗 50 Ω
2. 频率范围 0-6GHz
3. 接触电阻 内导体 $\leq 3\text{m}\Omega$
外导体 $\leq 2\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega$
5. 盐雾时间 24H
6. 分离力 $\geq 0.28\text{N}$
7. 温度范围 -55°C TO $+155^{\circ}\text{C}$

1	铜套	1	黄铜	镀金
2	公针	1	黄铜	镀金
3	绝缘体1	1	PTFE	
4	铜座	1	黄铜	镀金
5	绝缘体2	1	PTFE	
6				
序号	名 称	数量	材 料	备 注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X.* ±2*

X.X* ±0.5*

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

SMA 带针90° DIP L14.5

PART NO.

HYCW08-SMAW1300-1450B

MOLD NO.

DRAW NO:

HYC-2212021459

SHEET NO.

1 OF 1