










版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



PCB LAYOUT



PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-2*04A	7.50	15.00	11.50
-2*05A	10.00	17.50	14.00
-2*06A	12.50	20.00	16.50
-2*07A	15.00	22.50	19.00
-2*08A	17.50	25.00	21.50
-2*09A	20.00	27.50	24.00
-2*10A	22.50	30.00	26.50
-2*11A	25.00	32.50	29.00
-2*12A	27.50	35.00	31.50
-2*13A	30.00	37.50	34.00
-2*14A	32.50	40.00	36.50
-2*15A	35.00	42.50	39.00
-2*16A	37.50	45.00	41.50
-2*17A	40.00	47.50	44.00
-2*18A	42.50	50.00	46.50
-2*19A	45.00	52.50	49.00
-2*20A	47.50	55.00	51.50

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- Material:Wafer PA46, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、16	料 号 PART NO.	KH-A2508-2X10A	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、16	品 名 TITLE	XA双排直针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核 准 Approved	张 名 2022、09、17	客户料号 CUTM. NO.	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com		
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°						