

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A									REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												

P.C.B 设计参考尺寸

电路示意图

推荐插头尺寸

规格:

1. 额定值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: -20°C~+80°C

序号	名称	材料	数量	颜色/电镀
6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.35mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.35mm	1	镀铜锡
2	弹片	锰钢 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE 未指的公差	TITLE 名称
X. ± 0.5	电源插座
.X. ± 0.3	
.XX± 0.2	
.XXX± 0.1	

PRODUCT NO. 物料型号	DWG NO. 图纸编号
DC002-1.3	DC002

APPROVAL 审批	CHECKED 检准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)	SCALE 比例	PROJ. 项目
				1:1	REV.