




| REV. | ECN | DESCRIPTION | MDF'D | DATE |
|------|-----|-------------|-------|------|
|      |     | 新订图面        |       |      |

- 技术要求:
1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起  
泡，污损，毛刺等；
  2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
  3. 材料：塑料PA66
  4. 额电电流：1.5A AC, DC
  5. 额电电压：300V AC, DC
  6. 接触电阻：≤20mΩ
  7. 绝缘电阻：≥100MΩ
  8. 应用线型：AWG #22（1007）
  9. 温度范围：-25℃ to +85℃

| 编 号         | 尺寸（mm） |       |
|-------------|--------|-------|
|             | A      | B     |
| XH25401-02Y | 2.50   | 7.50  |
| XH25401-03Y | 5.00   | 10.00 |
| XH25401-04Y | 7.50   | 12.50 |
| XH25401-05Y | 10.00  | 15.00 |
| XH25401-06Y | 12.50  | 17.50 |
| XH25401-07Y | 15.00  | 20.00 |
| XH25401-08Y | 17.50  | 22.50 |
| XH25401-09Y | 20.00  | 25.00 |
| XH25401-10Y | 22.50  | 27.50 |
| XH25401-11Y | 25.00  | 30.00 |
| XH25401-12Y | 27.50  | 32.50 |
| XH25401-20Y | 47.50  | 52.50 |

|                                                                                                   |                             |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|  深圳市韩下电子有限公司 | 页码 (SHEET)                  | 1             | 单位 (UNIT) : MM |
|                                                                                                   | 版本 (REV)                    | A1            | 比例 (SCALE) 1:1 |
| 品名 (ITEM NO)                                                                                      | HX XH2.54-4P ST 200mm 22AWG | 日期 (DATE)     | 2024.3.20      |
| 料号 (PART NO)                                                                                      |                             | 设计 (DESIGN)   | 黄彬             |
| 图号 (DWG NO)                                                                                       |                             | 审核 (CHECKED)  | 张伟             |
|                                                                                                   |                             | 核准 (APPROVED) | 罗小春            |

未注公差  
TOLERANCE UNSPECIFIED

> XX ±3  
> X ±1  
0.X ±0.20  
0.XX ±0.15