

1





2

3

4

5

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE	
		新订图面			



编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A1251-02Y	1.25	4.25
A1251-03Y	2.50	5.50
A1251-04Y	3.75	6.75
A1251-05Y	5.00	8.00
A1251-06Y	6.25	9.25
A1251-07Y	7.50	10.50
A1251-08Y	8.75	11.75
A1251-09Y	10.00	13.00
A1251-10Y	11.25	14.25
A1251-11Y	12.50	15.50
A1251-12Y	13.75	16.75
A1251-20Y	23.75	26.75

#### 技术要求:

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
- 材料：塑料PA66
- 额电电流：0.5A AC, DC
- 额电电压：30V AC, DC
- 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
- 应用线型：AWG #28 (1571)
- 温度范围：-25°C to +85°C

	® 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)	1:1	
日期 (DATE)	2024. 3. 20	设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)		审核 (CHECKED)	张伟	> XX ± 3 > X ± 1 0.X ± 0.20 0.XX ± 0.15
图号 (DWG NO)		核准 (APPROVED)	罗小春	

1

2

3

4

5