




REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

Poles	Part No	Dimensions mm	
		A	B
2	PH-2Y	2.00	5.80
3	PH-3Y	4.00	7.80
4	PH-4Y	6.00	9.80
5	PH-5Y	8.00	11.80
6	PH-6Y	10.00	13.80
7	PH-7Y	12.00	15.80
8	PH-8Y	14.00	17.80
9	PH-9Y	16.00	19.80
10	PH-10Y	18.00	21.80
11	PH-11Y	20.00	23.80
12	PH-12Y	22.00	25.80
13	PH-13Y	24.00	27.80
14	PH-14Y	26.00	29.80
15	PH-15Y	28.00	31.80
16	PH-16Y	30.00	33.80
--	--	--	--

- 技术要求:
- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
 - 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
 - 材料：塑料PA66
 - 额定电流：1.0A AC,DC
 - 额定电压：300V AC,DC
 - 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
 - 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
 - 应用线型：AWG #24 (1007)
 - 温度范围：-25℃ to +85℃

 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX PH2.0-6P ST 200mm 24AWG	日期 (DATE)	2024.3.20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春

未注公差	TOLERANCE UNSPECIFIED
> XX	±3
> X	±1
0.X	±0.20
0.XX	±0.15

尺寸范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
公差	±0.15	±0.2	±0.35	±0.5