

A

B

C

D


A

B

C

D


REV.		ECN	DESCRIPTION				MDF'D		DATE
			新订图面						
孔位 Poles		型号 (Type)	A	B	C	D			
2		GH-2Y	1.25	2.0	3.75	---			
3		GH-3Y	2.5	3.0	5.0	---			
4		GH-4Y	3.75	4.2	6.25	---			
5		GH-5Y	5.0	4.2	7.5	---			
6		GH-6Y	6.25	6.2	8.75	---			
7		GH-7Y	7.5	6.2	10.0	8.7			
8		GH-8Y	8.75	6.2	11.25	8.7			
9		GH-9Y	10.0	6.2	12.50	8.7			
10		GH-10Y	11.25	8.2	13.75	10.7			
11		GH-11Y	12.50	8.2	15.0	10.7			
12		GH-12Y	13.75	8.2	16.25	10.7			
13		GH-13Y	15.0	8.2	17.5	10.7			
14		GH-14Y	16.25	8.2	18.75	10.7			
15		GH-15Y	17.5	8.2	20.0	10.7			
16		GH-16Y	18.75	8.2	21.25	10.7			
18		GH-18Y	21.25	8.2	23.75	10.7			



线型：1571 28#

技术要求：

1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起  
泡，污渍，毛刺等；
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
3. 材料：塑料PA66
4. 额定电流：0.5A AC, DC
5. 额定电压：30V AC, DC
6. 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
7. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
8. 应用线型：AWG #28 (1571)
9. 温度范围：-25℃ to +85℃



 韩下® 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX GH1.25-5P ST 200mm 28AWG	日期 (DATE)	2024. 3. 20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春
		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
		> XX ±3	
		> X ±1	
		0. X ±0.20	
		0. XX ±0.15	