

1






2

3

4

5

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE	
		新订图面			



PIN数	型号	尺寸Size (mm)	
		A	B
2	SH1.0-2Y	1.0	4.95
3	SH1.0-3Y	2.0	5.95
4	SH1.0-4Y	3.0	6.95
5	SH1.0-5Y	4.0	7.95
6	SH1.0-6Y	5.0	8.95
7	SH1.0-7Y	6.0	9.95
8	SH1.0-8Y	7.0	10.95
9	SH1.0-9Y	8.0	11.95
10	SH1.0-10Y	9.0	12.95
11	SH1.0-11Y	10.0	13.95
12	SH1.0-12Y	11.0	14.95
13	SH1.0-13Y	12.0	15.95
14	SH1.0-14Y	13.0	16.95
15	SH1.0-15Y	14.0	17.95
16	SH1.0-16Y	15.0	18.95
17	SH1.0-17Y	16.0	19.95
18	SH1.0-18Y	17.0	20.95
19	SH1.0-19Y	18.0	21.95
20	SH1.0-20Y	19.0	22.95

技术要求:


- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
- 材料：塑料PA66
- 额电电流：0.5A AC, DC
- 额电电压：30V AC, DC
- 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
- 应用线型：AWG #28 (1571)
- 温度范围：-25°C to +85°C

 韩下® 深圳市韩下电子有限公司

品名 (ITEM NO) HX 1.0-3P ST 200mm 28AWG WIRE ASSEMBLY

料号 (PART NO)

图号 (DWG NO)

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2024.3.20	
设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	张伟	$> XX \pm 3$ $> X \pm 1$ $0.X \pm 0.20$ $0.XX \pm 0.15$
核准 (APPROVED)	罗小春	

1

2

3

E-mail : hanxi aswitch@126.com