




200mm

线型：1007 22#

线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)	
		A	B
2	VH3.96-2Y	3.96	8.52
3	VH3.96-3Y	7.92	12.48
4	VH3.96-4Y	11.88	16.44
5	VH3.96-5Y	15.84	20.4
6	VH3.96-6Y	19.8	24.36
7	VH3.96-7Y	23.76	28.32
8	VH3.96-8Y	27.72	32.28
9	VH3.96-9Y	31.68	36.24
10	VH3.96-10Y	35.64	40.2
11	VH3.96-11Y	39.6	44.16
12	VH3.96-12Y	43.56	48.12
13	VH3.96-13Y	47.52	52.08
14	VH3.96-14Y	51.48	56.04
15	VH3.96-15Y	55.44	60.0
16	VH3.96-16Y	59.4	63.96

技术要求:

1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
3. 材料：塑料PA66
4. 额定电流：1.5A AC, DC
5. 额定电压：300V AC, DC
6. 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
7. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
8. 应用线型：AWG #22 (1007)
9. 温度范围：-25℃ to +85℃

 韩下® HANXIA 深圳市韩下电子有限公司		页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM.
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2024.3.20	
		设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	HX VH3.96-4P ST 200mm 22AWG	审核 (CHECKED)	张伟	> XX ±3 > X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15
料号 (PART NO)		核准 (APPROVED)	罗小春	
图号 (DWG NO)				