




REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE	
		新订图面			

A
黑
红

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A1251-02Y	1.25	4.25
A1251-03Y	2.50	5.50
A1251-04Y	3.75	6.75
A1251-05Y	5.00	8.00
A1251-06Y	6.25	9.25
A1251-07Y	7.50	10.50
A1251-08Y	8.75	11.75
A1251-09Y	10.00	13.00
A1251-10Y	11.25	14.25
A1251-11Y	12.50	15.50
A1251-12Y	13.75	16.75
A1251-20Y	23.75	26.75

技术要求:

1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起泡, 污损, 毛刺等;
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
3. 材料: 塑料PA66
4. 额电电流: 0.5A AC, DC
5. 额电电压: 30V AC, DC
6. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
7. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
8. 应用线型: AWG #28 (1571)
9. 温度范围: -25°C to $+85^\circ\text{C}$

 韩下 [®] HANXIA	深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)	1:1	
日期 (DATE)	2024. 3. 20	设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)	HX 1.25-2P ST 200mm 28AWG WIRE TO BRD	审核 (CHECKED)	张伟	$> XX$ ± 3 $> X$ ± 1 0.X ± 0.20 0.XX ± 0.15
图号 (DWG NO)		核准 (APPROVED)	罗小春	

E-mail : hanxi aelectro@126. com