

A

B

C

D

1

2

3

4

5

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)		
		A	B	C (大孔)
2	XHB2.5-2Y	2.5	7.3	5.1
3	XHB2.5-3Y	5.0	9.8	5.1
4	XHB2.5-4Y	7.5	12.3	5.1
5	XHB2.5-5Y	10.0	14.8	7.6
6	XHB2.5-6Y	12.5	17.3	10.1
7	XHB2.5-7Y	15.0	19.8	12.6
8	XHB2.5-8Y	17.5	22.3	15.1
9	XHB2.5-9Y	20.0	24.8	17.6
10	XHB2.5-10Y	22.5	27.3	20.1
11	XHB2.5-11Y	25.0	29.8	22.6
12	XHB2.5-12Y	27.5	32.3	25.1
13	XHB2.5-13Y	30.0	34.8	27.6
14	XHB2.5-14Y	32.5	37.3	30.1
15	XHB2.5-15Y	35.0	39.8	32.6
16	XHB2.5-16Y	37.5	42.3	35.1

技术要求:		
1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起泡, 污损, 毛刺等;		
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷		
3. 材料: 塑料PA66		
4. 额定电流: 1.5A AC, DC		
5. 额定电压: 300V AC, DC		
6. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$		
7. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$		
8. 应用线型: AWG #22 (1007)		
9. 温度范围: -25℃ to +85℃		

 韩下® 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT): MM
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX XHB2.54-5P ST 200mm 22AWG	日期 (DATE)	2024.3.20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春
		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
		> XX	±3
		> X	±1
		0.X	±0.20
		0.XX	±0.15

A

B

C

D

线型: 1007 22#

200mm

