




主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.20 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{mi}$




E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

R	4	A	**	*	*	1	L
Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ

PCB. 焊接图

FIRST VIEW



The copyright belongs to samzo parts [China] Co., Ltd. please use the material after samzo parts agree to authorize. The final right of interpretation belongs to samzo parts.
WWW.KKK-JP.COM

TITLE:	
--------	--

3.5*6*H 两脚立贴

of DWG NO: R4A00-P174

PART NO: R4A1632212

MODEL NO: R4A-**-**-1L

NAME: _____

TACT SWITCH

SAMZO COMPONENTS
Electronic switch and connector manufacturer

DESIGN	WANGGUIFA	2018.06.12	$\geq 2 \sim 5 <$	± 0.25
CHECKED	ZHENGUILAN	2018.06.12	$\geq 0 \sim 2 <$	± 0.15
APPROVED	LILIAN.JIANG	2018.06.14	≥ 5	± 0.35

A. 系列:R-3.5*6.0mm
B. 贴装方式:4-立式贴片
C. 引脚规格:A-2PIN
D. 操作高度:25-2.5/27-2.7mm
E. 操作力度:1-120/2-180/3-260gf
A F. 操作寿命:1-3万/2-5万/3-10万次
G. 固定方式:1-无住
H. 物料编码:L-常规