












P.C.B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC

主要性能	
额定电压	DC 12V/0.5A
接触电阻	<0.03Ω
绝缘电阻	>100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

6	4#开关脚	1	铜	0.25T	镀金
5	4#弹片脚	1	铜	0.25T	镀金
4	3#开关脚	1	铜	0.2T	镀金
3	3#脚	2	铜	0.2T	镀金
2	盖脚	1	铜	0.2T	镀金
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制 图 DRAWN	变 更 描 述 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	Yu			料 号 PART NO.	BX-RJ-342-2C	版 次 REV.	A
			X.±0.20	X.*±5°		审 核 CHECK	HUANG					
			.X±0.10	.X*±2°								
			.XX±0.05	.XX*±1°				批 准 APPROVAL				
		单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1							

料 号 PART NO.										BX-RJ-342-2C		版 次 REV.		A	
品 名 TITLE										PJ 耳机插座		页 次 SHEET		1/1	
客 户 料 号 CUTM.NO.															
 Bossie (博锡)															