












P.C.B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

6	4#开关脚	1	磷铜	0.25T	镀金
5	4#弹片脚	1	磷铜	0.25T	镀金
4	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	3#脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu			料号 PART NO.	ZX-RJ-342-2C	版本 REV.	A
			DECIMALS:	ANGLES:	审核 CHECK	HUANG			品名 TITLE	耳机插座	页次 SHEET	1/1
			X.:±0.20	X.:±5°	核准 APPROVAL	RUAN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.X:±0.10	X.X':±2°					 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd			
			X.XX:±0.05	X.XX':±1°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				