

地 址：广东省深圳市宝安区松岗沙浦围前海聚英产业园

官 网: www.18sz.cn

版本: A0

传 真: 0755-23322028

电 话：0755-23322028

邮 箱: jyjm@18sz.cn

一、产品简介:

名 称：3B-ECG插座

外壳材料：铜合金镀珍珠铬


型号: ECG. 3B. 3XX. CLL

针芯材料：铜合金镀金

二、主要性能参数:

使用环境	室内	温度等级	-40° C, +250° C
冲 击	100g, 6ms	机械寿命	>3000次
绝缘电阻	≥5000MΩ (常态下)	震 动	15 g [10 Hz - 2000 Hz]
温 度	60° C, 95% Max	盐 雾	>144h
防水等级	IP50(插合时)	屏 蔽	>75dB at 10Mhz, >40dB at 1Ghz

三、编码规则：



四、编码说明:

针芯数	314	316	318	320	322	324	326	330	332
孔位排列 (板接端)									

五、外形尺寸及结构（未注公差：GB/T 1804-m）单位：mm

