



RoHS
Compliant
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

A



说明:

1. 特性:

额定电压 : 250V AC最大值
额定电流 : 最大3A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45°C - +85°C

2. 材料:

胶芯 : PBT rated
端子 : 铜合金
外壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
铜柱 : 铜合金, 镀锡

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: ANGLES:

X : ±0.25 X : ±2°
X.X : ±0.20 X.X : ±1°
X.XX : ±0.10

TITLE

DP15 母铜柱无螺丝

DWN

xiong

CHKD

lee

APVD

wang

PART NO.

DSI15F3G00C1A2

SCALE:1:1

UNIT: mm

SIZE: A4

SHEET:1OF 1

REV: A4

CUSTOMER COPY