





RoHS
Compliant
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

A



说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN
大针额定电流 : 10A, 20A, 30A, 40A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 1000V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -55°C~+105°C
盐雾时间 : 48H

2. 材料:

胶芯 : PBT, rated UL94V-0
接触点: 铜合金, 镀金1u-30u
铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

额定电流	Ø A	Ø B	适用线径
10A	Ø 2.60	Ø 1.80	14~16AWG
20A	Ø 3.60	Ø 2.80	10~12AWG
30A	Ø 4.50	Ø 3.50	8~10AWG
40A	Ø 5.40	Ø 4.60	6~8AWG

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	2W2母焊线长体光孔系列图		
X :±0.25	X :±2°	DWN	xiong	PART NO.	DS26202W2AF30
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1 REV: A4

CUSTOMER COPY