




RoHS
Compliant
2011/65/EU




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE


A



B



C



3

4

说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN
大针额定电流 : 10A, 20A, 30A, 40A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 1000V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -55°C~+105°C
盐雾时间 : 48H

2. 材料:

胶芯 : PBT, rated UL94V-0
接触点: 铜合金, 镀金1u-30u
铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡
支架 : SPCC, 镀镍
鱼叉 : 铜合金, 镀锡
铆钉 : 铜合金, 镀镍
螺丝 : 铁合金, 镀镍

额定电流	ØA	PCB孔ØB
10A	Ø1.80	Ø2.00
20A	Ø2.80	Ø3.00
30A	Ø3.30	Ø3.50
40A	Ø3.80	Ø4.00

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	2W2母弯插铆11.6支架带鱼叉铆锁		
X : ±0.25	X : ±2°	DWN	xiong	PART NO. DS26402W2AF30	
X.X : ±0.20	X.X : ±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX : ±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4

CUSTOMER COPY

1

2

3

4

5

6