




RoHS
Compliant
2011/65/EU




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE


A




B



C



D



说明:

1. 特性:

额定电压 : 250V AC最大值
额定电流 : 最大3A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45°C--+85°C

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
铜 柱 : 铜合金, 镀锡

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: X :±0.25 X.X :±0.20 X.XX :±0.10
ANGLES: X :±2° X.X :±1°
TITLE DWN CHKD APVD

PART NO. DS125M3G00C1A2
SCALE:1:1 UNIT: mm
SIZE: A4 SHEET:1OF 1 REV: A4
CUSTOMER COPY