







2		基座	PA66 UL94V-0	1	绿色	
1		方针	黄铜 H65	N	镀镍锡	
序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注

技术参数:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/ Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	250V/8A	/
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)	2000		
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV]	4.0		
绝缘电阻/Insulation resistance	常态≥500MΩ		
接触电阻/Contact resistance	<20mΩ		
单PIN插针保持力/Binding force(N)	>25N		
波峰焊/Welding welding	260℃±5℃		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.08/N=02~12P		
使用温度范围/Operating temperature(℃)	-40~+105		
相对湿度/Relative humidity	湿度≤95%(温度+40℃)		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		



NAME:
插拔式接线端子(插座)

NAME:
HX-HE430-5.08-4P

设计	黄彬	工艺	
审核	张伟	标准化	
批准	罗小春	日期	2022.8.30

视角		图幅:A4
比例	1:1	单位:mm
页面	1/1	版本/次:B/0

	Pitch dimension				Nominal dimension				
	over 0	over 6	over 10	over 10	over 30	over 60	over 100	over 150	
variable range	~ 6	~ 10	~ 24	~ 30	~ 60	~ 100	~ 150	150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.20	±0.3	±0.5	±0.7	±1	0.05/10

标记	处数	变更文件及描述	签字	日期
----	----	---------	----	----