




1	2	3	4	5	6	7	8
H	G	F	E	D	C	B	A
Pitch=5.08mm	Poles	L(mm)	A(mm)				
	02	5.08	10.16				
	03	10.16	15.24				



序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注
4		插脚	H62 Y2	N	镀镍锡	
3		压线框	H59	N	镀镍	
2		基座	PA66 UL94V-0	1	绿色	
1		螺钉	10B21	N	镀三价五彩锌	

技术参数:	过压类别/Overvoltage Category	Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	300V/16A	/		
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)		2000			
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [kV]		4.0			
绝缘电阻/Insulation resistance		常态≥500MΩ			
接触电阻/Contact resistance		<20mΩ			
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)		0.82N.m			
安装扭矩/Recommended mounting torque(N·m)		0.3N.m~0.4N.m			
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm²/AWG)		0.2~2.5/24~14			
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles		5.08/N=2~3P			
剥线长度/Stripping length(mm)		7~8			
使用温度范围/Operating temperature(°C)		-40~+105			
相对湿度/Relative humidity		湿度≤95%(温度+40°C)			
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS		Yes			

	深圳市韩下电子有限公司	NAME:	固定式接线端子	
		NAME:	HX-HB312-5.08-4P	
设计	黄彬	工艺		
审核	张伟	标准化		
比例	1:1	单位:mm		
批准	罗小春	日期	2022.5.17	版本/次:A/0
标记	处数	变更文件及描述	签字	日期
1	2	3	4	5
6	7	8		

	Pich over 0	dimension over 6	over 10	Nominal over 0	dimension over 30	over 60	over 100	over 150	
variable range	~0	~6	~10	~30	~60	~100	~150		
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.20	±0.3	±0.5	±0.7	±1	0.05/10