




RoHS  
Compliant  
2011/65/EU




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

A



B



说明:



## 1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN  
大针额定电流 : 10A, 20A, 30A, 40A  
接触阻抗 : 30mΩ MAX.  
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC  
耐电压值 : 1000V AC RMS for 1Minute  
温度范围 : -55°C~+105°C  
盐雾时间 : 48H

## 2. 材料:

胶芯 : PBT, rated UL94V-0  
接触点: 铜合金, 镀金1u-30u  
铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

C



额定电流	ØA	PCB孔ØB
10A	Ø1.80	Ø2.00
20A	Ø2.80	Ø3.00
30A	Ø3.30	Ø3.50
40A	Ø3.80	Ø4.00

P.C.B LAYOUT

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司  
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	2W2公直插光孔系列图		
X : ±0.25	X : ±2°	DWN	xiong	PART NO.	DS26302W2AM30
X.X : ±0.20	X.X : ±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX : ±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4

CUSTOMER COPY