



## 1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



## 2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

| A端 | 线材       | B端 |
|----|----------|----|
| 1  | 红色Red    | 7  |
| 2  | 黑色Black  | 6  |
| 3  | 黄色Yellow | 5  |
| 4  | 绿色Green  | 4  |
| 5  | 蓝色Blue   | 3  |
| 6  | 白色White  | 2  |
| 7  | 橙色Orange | 1  |



### A端点位图

### 3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$ ,导通电阻 $< 1\Omega$ ,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

|                                            |             |                |      |                                                                                       |             |            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 序列号                                        | 名称          | 规格             |      |                                                                                       | 数量          | 备注         |                                                                                       |
| 1                                          | 胶壳          | X9396H-07-N0   |      |                                                                                       | 2PCS        |            |                                                                                       |
| 2                                          | 端子          | X9396T-PSN-BSN |      |                                                                                       | 14PCS       |            |                                                                                       |
| 3                                          | 线缆          | UL1007/20AWG   |      |                                                                                       | 7PCS        | 裁线长度：310MM |                                                                                       |
|                                            |             |                |      |   | DRAWING NO. |            | RVE.                                                                                  |
|                                            |             |                |      |                                                                                       | X9396胶壳定制线  |            | A0                                                                                    |
|                                            |             |                |      |                                                                                       | UNIT        |            |  |
| RVE.                                       | DESCRIPTION |                | DATE |                                                                                       | SCALE       | Free       |                                                                                       |
| DESIGNED                                   |             | DATE           |      |                                                                                       | PAGE        | 1 OF 1     |                                                                                       |
| CHECKED                                    |             | DATE           |      |  |             |            |                                                                                       |
| APPROVED                                   |             | DATE           |      |                                                                                       |             |            |                                                                                       |
| X9396T-PSN-07-A20RBYGLW (YR)-X9396T-L300-F |             |                |      |                                                                                       |             |            |                                                                                       |