


线路板安装尺寸示意图



技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5V
 绝缘电阻: $< 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$ DC250V
 耐压: AC 55V(50HZ)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNDER 1.5±0.05 1.5~10±0.1 OVER 10±0.2

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记数量	更改单号	签名	日期
绘图			
设计			
审核			
工艺			
绘图			

序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
4		盖板	1PCS	PPA (黑色)	
3		基座	1PCS	PPA (黑色)	
2		插针片	1PCS	黄铜y0.3	电镀: 铜 镍
1		动触片	1PCS	黄铜y0.3	电镀: 铜 镍

DC-051-2.5

浙江创都电子科技有限公司

阶段标记	质量	比例
A	B	1:1
第 1 页	共 1 页	