








版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2020/04/02
1	料号更新	2024/11/12

序号	品名	材质
①	1.0- E型卧式带扣WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
②	1.0- E型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.0- E型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	1.0- E型立式吸盖	LCP UL94V-0 自然色



SECTION A-A



CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.00	2.50	4.00
3	2.00	3.50	5.00
4	3.00	4.50	6.00
5	4.00	5.50	7.00
6	5.00	6.50	8.00
7	6.00	7.50	9.00
8	7.00	8.50	10.00
9	8.00	9.50	11.00
10	9.00	10.50	12.00
11	10.00	11.50	13.00
12	11.00	12.50	14.00
13	12.00	13.50	15.00
14	13.00	14.50	16.00
15	14.00	15.50	17.00
16	15.00	16.50	18.00
17	16.00	17.50	19.00
18	17.00	18.50	20.00
19	18.00	19.50	21.00
20	19.00	20.50	22.00
22	21.00	22.50	24.00
24	23.00	24.50	26.00
26	25.00	26.50	28.00

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 50V, AC/DC。
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
- 额定电流:
适用电线型号: a. AWG#28:1.0A(per pin)
b. AWG#30:1.0A(per pin)
c. AWG#32:0.8A(per pin)

7. 产品料号:

WT100E1L-*** ** *-***
NO OF CKT(产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0:端子全雾锡 T:TUBE管装
1:端子全金(G/F OVERALL) R:TAPE & REEL卷装
3:端子全亮锡 C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装



一般公差(TOLERANCE)
X. ± 0.50 .XX ± 0.10
X. ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.00 Pitch E型立式带扣WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT100E1L-***-***	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A