


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2018/12/28
1	料号更新	2024/12/06

序号	品名	材质
①	0.8-C型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
②	0.8-C型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8-C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	0.8-C型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 黑色




SECTION A-A

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 30V, AC/DC。
- 耐电压: 200V, AC/minute。
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ 。
- 额定电流: 0.5A AC/DC。
- 产品料号:

WT080C1L-**-**-***
NO OF CKT(产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0:端子全雾锡 T:TUBE管装
1:端子全金(G/F OVERALL) R:TAPE & REEL卷装
3:端子全亮锡 C:加盖卷装

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			



P. C. B Layout



一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	0.80 Pitch C型立式WTB	制图 (DR)	ANLAN
料号 (DWG.NO)	WT080C1L-**-**-***	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	版本 (REV)	A