




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024.5.6
1	料号更新	2024/12/06

序号	品名	材质
①	0.6-卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	0.6-卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.6-卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	0.60	1.40	3.10
3	1.20	2.00	3.70
4	1.80	2.60	4.30
5	2.40	3.20	4.90
6	3.00	3.80	5.50
7	3.60	4.40	6.10
8	4.20	5.00	6.70
9	4.80	5.60	7.30
10	5.40	6.20	7.90
11	6.00	6.80	8.50
12	6.60	7.40	9.10
13	7.20	8.00	9.70
14	7.80	8.60	10.30
15	8.40	9.20	10.90
16	9.00	9.80	11.50
17	9.60	10.40	12.10
18	10.20	11.00	12.70
19	10.80	11.60	13.30
20	11.40	12.20	13.90
21	12.00	12.80	14.50
22	12.60	13.40	15.10

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 温度范围: -25° C~85° C.
 - 额定电压: 30V, AC/DC.
 - 耐电压: 200V, AC/minute.
 - 接触电阻: ≤0.02Ω.
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ.
 - 额定电流: 0.5A AC/DC.
 - 产品料号:

WT06001W-**-**-***
NO OF CKT (产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0: 端子全雾锡 T: TUBE管装
1: 端子全金 (G/F OVERALL) R: TAPE & REEL卷装
2: 点镀金
3: 端子全亮锡



一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 .XX ±10
X ±0.20 .XXX ±05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD			
品名 (TITLE) 0.60 Pitch 卧式WTB		制图 (DR) ANLAN	
料号 (DWG.NO) WT06001W-****-****		校对 (CHKD) 田峰	
比例 (SCALE)		单位 (UNITS) mm	审核 (APPD) 黄志明
张数 (SHEET) 1 OF 1		尺寸 (SIZE) A4	REV A