

A






B

C

D

E

F



SECTION A-A


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25° C ~ 85° C.
3. 额定电压: 30V, AC/DC.
4. 耐电压: 200V, AC/minute.
5. 接触电阻: ≤ 0.02Ω.
6. 绝缘电阻: ≥ 100MΩ.
7. 额定电流: 0.5A AC/DC.
8. 产品料号:

WT080C1W-** * * * 流水码

NO OF CKT(产品PIN数) Plating(电镀方式)
0: 端子全雾锡
1: 端子全金(G/F OVERALL)
3: 端子全亮锡

Packing(包装方式)
T: TUBE管装
R: TAPE & REEL卷装



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2018/12/28
1	料号更新	2024/12/06

序号	品名	材质
①	0.8-C型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
②	0.8-C型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8-C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD



一般公差 (TOLERANCE)
X: ±.50 .XX ±.10
X: ±.20 .XXX ±.05
ANGLES: ±1°

品名 (TITLE)	制图 (DR)			
0.80 Pitch C型卧式WTB	ANLAN			
料号 (DWG.NO)	校对 (CHKD)			
WT080C1W-****-***	田峰			
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	SIZE	REV
	mm	1	A4	A