

12345678

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.00mm排针，2*5PIN，直插，镀金，黑胶，胶高2mm，针长8.8mm

晨翔料号：DS1025-05-2x5P8BV1-B

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	JLZ 08/31/24'		

1. 电性说明：
1.1 接触阻抗：20毫欧最大
1.2 耐压：500伏交流电一分钟
1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小
1.4 额定电流：1.5安

2. 环境特性：
2.1 工作温度：-40~+105° C

3. 材料：
3.1 端子：H65黄铜，镍底镀金
3.2 胶芯：PA-9T，黑色，阻燃

4. 产品符合RoHS环保要求

10.00±0.5

4.00

8.00±0.25

2.00±0.1

2.00

0.50±0.05

2.00

4.00±0.2

2.80±0.2

8.00

2.00

2.00

φ0.80

PCB孔位布局参考
公差：±0.05

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	2.0mm Pin Header V/T Type
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES DS1025-05 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°			
DRAWING TYPE		CUSTOMER		晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD		
SCALE		1:1 SHEET 1 OF 1				
DRAWING NO.		C-DS1025-05-XXXXX-A				

12345678